




RFID læse/skrive hoved med CAN interface og SAE J 1939 protokol

DTMHF IBRWCJUS03



Applikation

Radio godkendelse for	USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraine
Bemærkning omkring radio godkendelse	Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".

Elektriske Data

Driftspænding [V]	9...32 DC
Strømforbrug [mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Kapslingsklasse	III
Arbejdsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Registreringsområde

Afstand skrive/læse hoved front [mm]	120
Afstand skrive/læse hoved side [mm]	60
Afstand til ID-TAG [mm]	≤ 30

Interface

Kommunikationsinterface	CAN
CAN	
Protokol	J1939

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Lagringstemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K


Godkendelser / Tests

Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / gentagende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke gentagende
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [År]		477



RFID læse/skrive hoved med CAN interface og SAE J 1939 protokol

DTMHF IBRWCJUS03

Mekaniske data		
Vægt	[g]	198,5
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Gevind betegnelse		M30 x 1,5
Materiale		Kapsling: Rustfrit stål; Beskyttelses-dæksel: PPS; LED vindue: PEI
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	CAN kommunikation	1 x LED, rød
	tag kommunikation	1 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		
1	ikke anvendt	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	