




Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0006H04STGH040MSS

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-25...90
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed	[%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt	[g]	225
Materiale		Kapsling: TPU orange; pakning: FKM
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde		ja



Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0006H04STGH040MSS

Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbebelastning	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Henvisninger

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning


Kabel: 6 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm




Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0006H04STGH040MSS

diagrammer og grafer

karakteristik for de-rating

Derating $I_{max} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]