


Y-Forbindelseskabel

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	30 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total	[A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt	[g]	186,5
Indstøbt-emne materiale		TPU / TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Tætningsmateriale		Viton
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Y-Forbindelseskabel

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Bemærkning

Henvisninger


Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik C


Stik: M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Låsemøtrik, Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning




Y-Forbindelseskabel

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS


Elektrisk tilslutning - Hunstik A

Stik: M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Låsemøtrik, Messing, forniklet; pakning: Viton; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!




Elektrisk tilslutning - Hanstik B

Stik: M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Låsemøtrik, Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten!



diagrammer og grafer

Derating $I_{max} \cdot 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]