





Applikation		
Applikation		for op til 4 read/write hoveder type ANT41x/ANT51x
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	18...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 3000
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale udgange: 4
Udgange		
Antal digitale udgange		4
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Interface		
Kommunikationsinterface		Ethernet
Ethernet - Internet of Things		
Transmission standard		10Base-T; 100Base-TX
Transmissions hastighed		10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol		MQTT JSON
Brugstype		Dataoverførsel; parameterindstilling
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...85
Kapslingsklasse		IP 67



RFID evalueringsenhed LF/HF

DTELF/HFABRWITUS00

Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Vibrationsbestandig	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	395,9
Dimensioner	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materiale	overdel: PA Grivory GV5H orange; overdel: TPE; Underdel: GD-ALSi12	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Strømforsyning	1 x LED, grøn
		1 x LED, gul
	Ethernet TCP/IP	2 x LED, rød/grøn
	Ethernet	1 x LED, grøn
		1 x LED, gul
	Indgange / Udgange	1 x LED, grøn
		1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	Beskyttelses-prop: M12, E73004	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning - Ethernet		
Stik: 2 x M12; kodning: D		
		
Port 1/2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrisk tilslutning - Procestilslutning		
Stik: 4 x M12; kodning: A		
		



RFID evalueringsenhed LF/HF


DTELF/HFABRWITUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: 1 x M12; kodning: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.