


RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF INRWIOUS03



Applikation

Applikation	aftastning af emner på transport udstyr
Radio godkendelse for	USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore
Bemærkning omkring radio godkendelse	Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	19,2...28,8 DC
Strømforbrug	[mA]	< 50
Kapslingsklasse		III
Arbejdsfrekvens	[MHz]	13,56
RFID standard		ISO 15693

Registreringsområde

Afstand skrive/læse hoved front	[mm]	160		
Afstand skrive/læse hoved side	[mm]	120		
Afstand til ID-TAG	[mm]	refererer til ø30 mm tag; I-CODE SLI	:	≤ 45


Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification	
SIO-Mode	nej	
Nødvendig masterport klasse	A	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	967



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF INRWIOUS03

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / gentagende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke gentagende
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
UL godkendelse	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Fil nummer UL	E205959
Mekaniske data		
Vægt	[g]	178,5
Kapsling		cylindrisk
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 50
Gevind betegnelse		M30 x 1,5
Materiale		Kapsling: Rustfrit stål; Beskyttelses-dæksel: PPS
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		Møtrik 2 x M30 x 1,5
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		

Tilslutning

