




RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF INRWIOUS03



Applikation

Applikation	aftastning af emner på transport udstyr
Radio godkendelse for	USA; Canada; EU/RED; Australien; Kina; Singapore; Japan; Taiwan; Indien
Bemærkning omkring radio godkendelse	Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	19,2...28,8 DC
Strømforbrug	[mA]	< 50
Kapslingsklasse		III
Arbejdsfrekvens	[MHz]	13,56
RFID standard		ISO 15693

Registreringsområde

Afstand til ID-TAG	[mm]	refererer til ø30 mm tag; I-CODE SLI	:	≤ 45
--------------------	------	--------------------------------------	---	------

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Profil	Smart Sensor: Device Identification	
SIO-Mode	nej	
Nødvendig masterport klasse	A	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	967

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF INRWIOUS03

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / gentagende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke gentagende
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Elektrisk beskyttelse	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Mekaniske data

Vægt [g]	175,8
Kapsling	cylindrisk
Montering	Uskærmet
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Gevind betegnelse	M30 x 1,5
Materiale	Kapsling: rustfri stål (1.4301 / 304); Beskyttelses-dæksel: PPS

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	1 x LED, gul

Tilbehør

Leverings omfang	Møtrik 2 x M30 x 1,5
------------------	----------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

