




RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF KQRWIOUS03



- 1 LED
- 2 Aktiv flade



Applikation			
Applikation		aftastning af emner på transport udstyr	
Radio godkendelse for		EU/RED; Japan; Australien; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; USA; Canada; Malaysia; Brasillien; Mexico; New Zealand; Syd Korea; Vietnam	
Bemærkning omkring radio godkendelse		Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under “Downloads”.	
Elektriske Data			
Driftspænding	[V]	18...30 DC	
Strømforbrug	[mA]	< 60	
Kapslingsklasse		III	
Arbejdsfrekvens	[MHz]	13,56	
RFID standard		ISO 15693	
Registreringsområde			
Afstand skrive/læse hoved front	[mm]	170	
Afstand skrive/læse hoved side	[mm]	160	
Afstand til ID-TAG	[mm]	refererer til ø30 mm tag og antenne installeret på metal, I-CODE SLI	≤ 32
Interface			
Kommunikationsinterface		IO-Link	
Transmissionstype		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision		1.1	
SDCI-Norm		IEC 61131-9	
Profil		Smart Sensor: Device Identification	
SIO-Mode		nej	
Nødvendig masterport klasse		A	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID	
	default	967	



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF KQRWIOUS03

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K

Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / gentagende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke gentagende
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
UL godkendelse	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Fil nummer UL	E205959


Mekaniske data		
Vægt	[g]	88,5
Kapsling		rektangulær
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	20 x 7 x 48
Materiale		PBT; TPU; Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	1 x LED, gul

Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF KQRWIOUS03

Elektrisk tilslutning - Kabel

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Tilslutning

