




RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF HLRWIOUS03



Applikation				
Applikation		aftastning af emner på transport udstyr		
Radio godkendelse for		EU/RED; Japan; Australien; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; USA; Canada		
Bemærkning omkring radio godkendelse		Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under “Downloads”.		
Elektriske Data				
Driftspænding		[V]	19,2...28,8 DC	
Strømforbrug		[mA]	< 150	
Kapslingsklasse			III	
Arbejdsfrekvens		[MHz]	13,56	
RFID standard			ISO 15693	
Registreringsområde				
Afstand skrive/læse hoved front		[mm]	400	
Afstand skrive/læse hoved side		[mm]	600	
Afstand til ID-TAG		[mm]	relateret til ID-TAGs E80384 :	< 190
			henvist til et ISO kort E80407 :	< 230
Interface				
Kommunikationsinterface		IO-Link		
Transmissionstype		COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link Revision		1.1		
SDCI-Norm		IEC 61131-9		
Profil		Smart Sensor: Device Identification		
SIO-Mode		nej		
Nødvendig masterport klasse		A		
Understøttede DeviceIDs		Driftsart	DeviceID	
		default	967	



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF HLRWIOUS03

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / permanent shock
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / Enkelt stød
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz

Mekaniske data		
Vægt	[g]	456
Dimensioner	[mm]	120 x 50 x 113
Materiale		PBT; PC; Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	4 x LED række visning, gul signal styrke ID tag

Bemærkning	
Bemærkning	Afstande til andre ID-TAGs se vedkommende datablad (E803xx)
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

