




RFID UHF kompakt enhed

DTRUHFE HLRWIOUS04



Applikation		
Applikation	aftastning af emner på transport udstyr	
Radio godkendelse for	EU/RED; United Kingdom	
Bemærkning omkring radio godkendelse	Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	18...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 250
Optaget effekt	[W]	4,8
Kapslingsklasse		III
Arbejdsfrekvens	[MHz]	865...868
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Transmissions effekt ERP	[mW]	120; (maximum: 200 mW)
Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	1418
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / permanent shock
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / Enkelt stød
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz



RFID UHF kompakt enhed

DTRUHFE HLRWIOUS04

Elektrisk beskyttelse	EN 61010-2-201	elektrisk forsyning kun via PELV kredsløb
-----------------------	----------------	---

Mekaniske data

Vægt	[g]	637,5
Dimensioner	[mm]	120 x 50 x 113
Materiale		PBT; PC; Rustfrit stål; aluminium

Display / Betjeningsenhed


Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	4 x LED række visning, gul Antallet af tags i området

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



- 1
Forsyningsspænding+
sensor
- 2 ikke anvendt
- 3
Forsyningsspænding-
sensor
- 4 IO-Link
- 5 ikke anvendt