


DTI901



RFID UHF kompakt enhed

DTRUHFA HLRWIOUS04



- 1 LED Driftstilstand
2 LED række visning
3 Monterings gevind: M4 max. Indstiks dybde: 15 mm



Applikation

Applikation	aftastning af emner på transport udstyr
Radio godkendelse for	Canada; USA

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 250
Optaget effekt [W]	4,8
Kapslingsklasse	III
Arbejdsfrekvens [MHz]	902...928
RFID standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Transmissions effekt EIRP [mW]	200; (maximum: 410 mW)

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link				
Transmissionstype	COM3 (230,4 kBaud)				
IO-Link Revision	1.1				
Understøttede DeviceIDs	<table><tr><th>Driftsart</th><th>DeviceID</th></tr><tr><td>default</td><td>1418</td></tr></table>	Driftsart	DeviceID	default	1418
Driftsart	DeviceID				
default	1418				

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...60
Lagringstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / permanent shock
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / Enkelt stød
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Elektrisk beskyttelse	EN 61010-2-201	elektrisk forsyning kun via PELV kredsløb



RFID UHF kompakt enhed

DTRUHFA HLRWIOUS04

UL godkendelse	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Fil nummer UL	E205959

Mekaniske data

Vægt	[g]	635,8
Dimensioner	[mm]	120 x 50 x 113
Materiale		PBT; PC; Rustfrit stål; aluminium

Display / Betjeningsenhed


Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	4 x LED række visning, gul Antallet af tags i området

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



- 1 Forsyningsspænding+ sensor
- 2 ikke anvendt
- 3 Forsyningsspænding- sensor
- 4 IO-Link
- 5 ikke anvendt