


Forbindelseskabel

VDOGE050MSS0010H05STGE050MSS



Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Udførelse		effekt kabel, L-kodet
Applikation		Industrielle anvendelser
Siliconefri		ja
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		63 DC
Kapslingsklasse		III
Max strømbelastning total [A]		16
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...90
Bemærk omgivelsestemperatur		cULus: ...80 °C
Lagringstemperatur [°C]		-25...55
Opbevaring fugtighed [%]		10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 69K
Mekaniske data		
Vægt [g]		2023,3
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Tætningsmateriale		FKM



Forbindelseskabel

VDOGE050MSS0010H05STGE050MSS

Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilslutning - Tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm

