

EVF507



Forbindelseskabel

VDOGH040VAP0002P04STAH040VAP



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation	hygiejniske og våde områder i fødevarerindustrien
Siliconefri	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 250 AC / < 300 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...100
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	0...100
Lagringstemperatur [°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed [%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	163,7
Dimensioner [mm]	35,5 x 15,5 x 38
Materiale	PP Halogenfri; pakning: EPDM
Indstøbt-emne materiale	PP
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4404 / 316L)



Forbindelseskabel

VDOGH040VAP0002P04STAH040VAP

Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

