


DV2330



3-segment signal lys

LED-Tower-3/IOL/Buzzer



1 buzzer



Applikation

Applikation

Visning af maskin tilstande

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC	[V]	24
Strømforbrug	[mA]	< 200

Indgange

Indgangsstrøm High	[mA]	6
--------------------	------	---

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9
SIO-Mode	ja
Nødvendig masterport klasse	A



3-segment signal lys

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Min. Process-cyklistid [ms]	3,2				
Understøttede DeviceIDs	<table> <tr> <th>Driftsart</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1467</td></tr> </table>	Driftsart	DeviceID	default	1467
Driftsart	DeviceID				
default	1467				

Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...50
Lagringstemperatur [°C]	-40...75
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	90
Lufttryk [kPa]	< 106
Max højde over havet [m]	2000
Kapslingsklasse	IP 54

Godkendelser / Tests		
UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2

Mekaniske data	
Vægt [g]	422,8
Dimensioner [mm]	Ø 70 / L = 220
Materiale	Kapsling: ABS; objektiv: PC

Display / Betjeningsenhed		
Display	LED segment	3 x 4 LED
Akustisk signal	buzzer	
Max. Lydtryk [dB]	85	

Tilbehør	
Tilbehør (valgfri)	montage base, E89060
	væg montering, E89061
	Monteringsadapter, E89063
	Beslag med kabelindføring i siden, E89064
	montage rør, E89065
	montage rør, E89066
	montage rør, E89067

Bemærkning	
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: M12; kodning: A



1	L+
2	ikke anvendt
3	L-
4	IO-Link (C/Q)