


Konfektionerbar hunstik

SDOAM120MSSFKPG



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Max strømbelastning total	[A]	7,5

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 65

Mekaniske data

Vægt	[g]	144,5
Dimensioner	[mm]	51 x 26 x 58
Materiale		Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		Messing, forniklet
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Lodde tilslutning: ...1 mm²; Ledningskappe: Ø 10...14 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M23, vinklet; Støbt hus: Messing, forniklet; Låsning: Messing, forniklet



E10447

Konfektionerbar hunstik

SDOAM120MSSFKPG



Tilslutning

