




Konfektionerbar hunstik


SDOGM120MSSFKPG



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Max strømbelastning total	[A]	7,5
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 65
Mekaniske data		
Vægt	[g]	77
Dimensioner	[mm]	26 x 26 x 49
Materiale		Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		Messing, forniklet
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning	
Lodde tilslutning: ...1 mm ² ; Ledningskappe: Ø 10...14 mm	

Elektrisk tilslutning - Hunstik	
Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: Messing, forniklet; Låsning: Messing, forniklet	



E10448



Konfektionerbar hunstik

SDOGM120MSSFKPG

Tilslutning

