


Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V] 20...250 AC/DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...80

Kapslingsklasse IP 65

Mekaniske data

Vægt [g] 65,2

Materiale PA

Indstøbt-emne materiale PA

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.



Konfektionerbar hunstik

SDOAT050--SFKPG

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 5...11 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x Ø 28 mm, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA



Tilslutning

