


Adapter hunstik

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 O-ring



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	22,8
Monterings gevind		PG 9
Materiale		zinkstøbegods
Indstøbt-emne materiale		zinkstøbegods

Tilbehør

Leverings omfang		Møtrik: 1 x PG9
------------------	--	-----------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------



Adapter hunstik

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Elektrisk tilslutning


Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: zinkstøbegods



Tilslutning



Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid