




Forbindelseskabel

VDOGF040MSS0002H04STGF040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



| Applikation                   |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Special funktion              | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter |
| Siliconefri                   | ja                                             |
| Elektriske Data               |                                                |
| Driftspænding [V]             | < 60 AC / < 75 DC                              |
| Kapslingsklasse               | III                                            |
| Max strømbelastning total [A] | 3                                              |
| Omgivende forhold             |                                                |
| Omgivelsestemperatur [°C]     | -25...80                                       |
| Kapslingsklasse               | IP 68                                          |
| Mekaniske data                |                                                |
| Materiale                     | PUR                                            |
| Indstøbt-emne materiale       | PUR                                            |
| Materiale - omløber           | Messing, forniklet                             |
| Bemærkning                    |                                                |
| Emballage-enheder             | 1 stk.                                         |



## Forbindelseskabel

VDOGF040MSS0002H04STGF040MSS

### Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm



### Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Tilslutning



### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...0,7 Nm

