


Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Kundespecificeret



Applikation

Special funktion	Egnet for kabelkæde
Applikation	mikrobe resistent
Olie resistent	ja
UV-beständig	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 250 AC / < 300 DC
Kapslingsklasse	II
Max strømbelastning total [A]	4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...90
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-15...70
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]	309,5
Materiale	Kapsling: TPE-U sort; pakning: FKM
Materiale - omløber	zinkstøbegods, forniklet
Egnet for kabelkæde	ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 8 x kabel diameter
	bøjningsradius ved fast installation min. 4 x kabel diameter

Bemærkning

Bemærkning	resistent overfor højt mekanisk stress
Henvisninger	Kundespecificeret



Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 7 m, PUR, sort, Ø 5,8 mm; parsnoet; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm

