


Fiber separat sender modtager

FE-00-M-V-R3



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer; Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

1200

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

400

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniske data

Vægt

[g]

95,5

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

3

E20493



Fiber separat sender modtager

FE-00-M-V-R3

Sensorhoved længde	[mm]	10
Samlet længde	[mm]	600
Min. bøjningsradius	[mm]	20
Fiberretning		●
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale		metalsilikone
Tilbehør		
Leverings omfang		Spændebånd: 2, E20103
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.