


Fibre diffus aftastning

FT-00-M-V-E1



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer; Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF; OOF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

8

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

24

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

8

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniske data

Vægt

[g]

51

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

1

Sensorhoved længde

[mm]

5

Samlet længde

[mm]

600

E20507



Fibre diffus aftastning

FT-00-M-V-E1

Min. bøjningsradius	[mm]	20
Fiberretning		ⓘ
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale		metalsilikone
Tilbehør		
Leverings omfang		E20103
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.