
I17006

Induktive områdesensorer

SIT-3070-BPKG 15m KABEL

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Potentiometer

CE

Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand	[mm]	20...70
Kapsling		cylindrisk
Dimensioner	[mm]	Ø 100 / L = 45
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	15; (24 V)
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open

I17006

Induktive områdesensorer

SIT-3070-BPKG 15m KABEL

Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5	
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250	
Switchfrekvens DC	[Hz]	5	
Kortslutningsbeskyttelse		ja	
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis	
Overbelastningssikret		ja	
Registreringsområde			
Tasteafstand	[mm]	20...70	
Justerbar tasteafstand		ja	
Fabriksindstilling rækkevidde	[mm]	70	
Real rækkevidde Sr	[mm]	70 ± 10 %	
Nøjagtighed / afvigelser			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3	
Hysterese	[% af Sr]	< 15	
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-15...15	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70	
Kapslingsklasse		IP 65	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klasse B
Mekaniske data			
Vægt	[g]	0,001	
Kapsling		cylindrisk	
Montering		Uskærmet	
Dimensioner	[mm]	Ø 100 / L = 45	
Materiale		PBT	
Display / Betjeningsenhed			
Display		udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	

I17006


Induktive områdesensorer

SIT-3070-BPKG 15m KABEL

Elektrisk tilslutning

Kabel: 15 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå