


Fibre diffus aftastning

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M



1 referencekant

Applikation

Special funktion	Baggrundsafblænding
Funktions princip	Diffus sensor
Applikation	Lille bøjningsradius

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OB50; OBF; OCF
Baggrundsafblænding tilgængeligt	ja

OB50

Rækkevidde af fiber [mm]	6
--------------------------	---

OBF

Rækkevidde af fiber [mm]	10
--------------------------	----

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber [mm]	20
--------------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Mekaniske data

Vægt [g]	54
Aftastningshoved højde [mm]	5
Aftastningshoved bredde [mm]	35
Sensorhoved længde [mm]	23
Probe dimensioner [mm]	5 x 35 x 23
Samlet længde [mm]	2000
Min. bøjningsradius [mm]	10
Fiberretning	●
Kernediameter [mm]	2 x 1
Fiber materiale	PMMA
Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	PE

E20756



Fibre diffus aftastning

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)

Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.