



Fibre diffus aftastning

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

No scale drawing available

Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OBF; OOF

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

7

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

7

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniske data

Vægt

[g]

0,057

Aftastningshoved højde

[mm]

10

Aftastningshoved bredde

[mm]

32

Sensorhoved længde

[mm]

25

Probe dimensioner

[mm]

10 x 32 x 25

Samlet længde

[mm]

2000

Min. bøjningsradius

[mm]

15

Fiberretning



Fiber materiale

PMMA

Fiberoptik materiale

aluminium

Fiberkappe materiale

PE

Bemærkning

Bemærkning

rækkevidde ca. 5 mm fra lysåbning (med CD sidescaning and højeste driftsreserve)

E20782



Fibre diffus aftastning

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------