


Fiber separat sender modtager

FE-50-V-V-M5/16/2M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

ODF; OMF

ODF

Rækkevidde af fiber

[mm]

4

OMF

Rækkevidde af fiber

[mm]

1000

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-58...315

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Samlet længde

[mm]

2000

Min. bøjningsradius

[mm]

19

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

Fiberkappe materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

E20977



Fiber separat sender modtager

FE-50-V-V-M5/16/2M

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.