


Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-M8/3M



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

45

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Vægt

[g]

239,7

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M8

Samlet længde

[mm]

3000

Min. bøjningsradius

[mm]

30; (ved fast installation)

Fiberretning



Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

E20137



Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-M8/3M

Fiberkappe materiale	aluminium
Tilbehør	
Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 2 x M8, Rustfrit stål
	tandskiver: 2
	riflet møtrik: 1 x M30
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.