


Fiber separat sender modtager

FE-30-P-A-M6



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

300

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

98,5

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

35

Samlet længde

[mm]

600

Min. bøjningsradius

[mm]

30

Fiberretning



Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

E20164



Fiber separat sender modtager

FE-30-P-A-M6

Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	PVC
Tilbehør	
Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 4 x M6, Rustfrit stål
	tandskiver: 4
	riflet møtrik: 1 x M30
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.