


Induktive rør sensorer

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: I85009

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 Aktiv flade
2 LED Driftstilstand



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	< 20
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	70 x 20 x 12

Applikation

Arbejdsprincip	dynamisk
----------------	----------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...35 DC
Strømforbrug [mA]	< 25
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open



Induktive rør sensorer

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Overbelastningssikret		ja

Registreringsområde

Tasteafstand	[mm]	< 20
Opløsning på stålkugle (diameter)	[mm]	1
Max. enhedshastighed	[m/s]	35

Reaktionstid

Pulsforlænger	[ms]	100
Max. afbryde tid	[ms]	100
Reaktionstid	[ms]	< 0,2

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	55,8
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	70 x 20 x 12
Materiale		Kapsling: PC

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Leverings omfang	spændebånd: 2
------------------	---------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,09 m, PUR

Stik: 1 x M12; kodning: A



Induktive rør sensorer

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Tilslutning

