




Fiber separat sender modtager

FE-30-A-A-E3/3M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation	
Funktions princip	Thru-beam sensor
Registreringsområde	
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OIF
OIF	
Rækkevidde af fiber [mm]	64
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-40...290
Mekaniske data	
Varianter af fiberoptik hoved	lige
Fiberoptik hoved diameter [mm]	3
Samlet længde [mm]	3000
Min. bøjningsradius [mm]	30
Materiale	Adapter: PA
Fiber materiale	glas
Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	aluminium

E20347



Fiber separat sender modtager

FE-30-A-A-E3/3M

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.