

Fiber separat sender modtager

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Lille bøjningsradius

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Rækkevidde af fiber

[mm]

50

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

56

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

560

OO50

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...60

Mekaniske data

Vægt

[g]

33

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M3

E21103



Fiber separat sender modtager

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Samlet længde	[mm]	2000
Min. bøjningsradius	[mm]	3
Fiberretning		●
Kernediameter	[mm]	0,5
Fiberdiameter	[mm]	217 x 0,06
Ydre diameter	[mm]	1
Fiber materiale		PMMA
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PE

Tilbehør	
Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 4 x M3
	tandskiver: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Tilbehør (valgfri)	Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.