


E30443



IO-Link display

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44



Applikation		
Special funktion	guldbelagte kontakter	
Applikation	visning af alle proces værdier fra sensorer tilsluttet samme master	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	18...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 47
Min. isolationsmodstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Software / Programming		
Parameter indstillingsmuligheder	display, indikering	
Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO-Mode	nej	
Nødvendig masterport klasse	A	
Min. Process-cyklistid	[ms]	11,2
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	824
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60



IO-Link display

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

Lagringstemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[År]	398

Mekaniske data

Vægt	[g]	171,5
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM;

Display / Betjeningsenhed

Display		farve display 1,44", 128 x 128 Pixel
		2 x LED, gul

Bemærkning


Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



Farvekode iht. DIN EN 60947-5-2
Ledningsfarver :

BK = sort
BN = brun
BU = blå