




Svejse adapter for proces sensorer

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 G1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario
- 2 Lækageboring
- 3 Pakningsflade

EHEDG Certified

Applikation	
Udførelse	med lækageboring
Trykbestandig [bar]	16
Bemærk note om tryk holdbarhed	for tilslutning sensor - adapter
Godkendelser / Tests	
Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Mekaniske data	
Vægt [g]	312,8
Materiale	rustfri stål (1.4435 / 316L)
Sensor tilslutning	G 1 konisk tætning
Procestilslutning	svejseadapter Ø 50 mm
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele	0,4 / 4
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.