




Svejse adapter for proces sensorer

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario
 2 Lækageboring
 3 Pakningsflade



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikation

Udførelse	med lækageboring
Montering	til tykke vægge og ugunstige svejseforhold; for tankhoved og væg
Trykbestandig [bar]	16
Bemærk note om tryk holdbarhed	for tilslutning sensor - adapter

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	407
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / R
Sensor tilslutning	G 1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario
Procestilslutning	svejseadapter Ø 85 mm
Forsegling	pakning

Tilbehør

Leverings omfang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Tilbehør (valgfri)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------