


## Skærerings forskruring

PROGRESSIVE RG FITTING D6/G1/2



## Applikation

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Montering           | Skærerings forskruring |
| Trykbestandig [bar] | 50                     |

## Godkendelser / Tests

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
| Sikkerhedsanvisninger  | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.                        |

## Mekaniske data

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Vægt [g]           | 94,2                         |
| Materiale          | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
| Sensor tilslutning | Ø 6 mm                       |
| Procestilslutning  | gevind tilslutning G 1/2     |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|