


Svejse adapter for proces sensorer

ADAPT M12-WELDING BALL ACCESSORY



1 Tætningskant

EC 1935/2004 

Applikation

Medietemperatur	[°C]	< 250
Trykbestandig	[bar]	50

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt	[g]	45,1
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L)
Tilspændingsmoment	[Nm]	5...20
Sensor tilslutning		M12 x 1,5 konisk tætning
Procestilslutning		svejseadapter Ø 25 mm

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------