


E30391



IO-Link display

IO-Link DISPLAY 1,44"



Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Applikation	display til frit definerbare procesværdier, tekster og besked fra styringen

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 47
Min. isolationsmodstand [MΩ]	100; (500 V DC)
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja

Software / Programming

Parameter indstillingsmuligheder	display, indikation (symbol, tekst, QR kode)
----------------------------------	--

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO-Mode	nej	
Nødvendig masterport klasse	A	
Processdata binær	6	
Min. Process-cyklistid [ms]	8,4	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	681



IO-Link display

IO-Link DISPLAY 1,44"

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...50 Hz)
MTTF	[År]	5,63
Mekaniske data		
Vægt	[g]	174
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6,6-GF30	
Display / Betjeningsenhed		
Display		farve display 1,44", 128 x 128 Pixel
		2 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12; Kontakter: guldbelagt		