



Proces adapter Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/2 O-RG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E33202

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

Den alternative artikel kræver brug af en ny sensor med Aseptoflex Vario udvendig gevind



- 1 ifm Aseptoflex gevind
2 O-ring 24 x 2 FPM 80SH



EC 1935/2004 FDA

Applikation

Montering	med O-ring
Trykbestandig [bar]	16

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	247,5
Monteringsmetode	med O-ring
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM
Sensor tilslutning	Aseptoflex
Procestilslutning	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	0,4 / 4
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	O-ringe: 5, EPDM, E30054 O-ringe: 5, FPM (Viton), E30053
--------------------	---

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------