


Proces adapter Hygiejnisk rørforskrining

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



- 1 Aseptoflex Vario
2 Pakningsflade

EC 1935/2004 

Applikation		
Trykbestandig	[bar]	40
Godkendelser / Tests		
Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren	
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	134
Materiale, i kontakt med mediet	rustfri stål (1.4435 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensor tilslutning	G 1 Indvendigt gevind Aseptoflex Vario	
Procestilslutning	Mælke rørforskrining DN32 (1,25") DIN 11851	
Forsegling	pakning	
Hygienisk udstyrsklasse iht. DIN 11866	H4	
Tilbehør		
Leverings omfang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054	
Tilbehør (valgfri)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123	
	pakningsring: 1, PEEK, FDA kompatibel, E30124	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	