


Svejse termobrønd for temperatur sensorer

WELDING THERMOWELL G1/2



Applikation

Udførelse til temperatursensorer EL = 200 mm

Trykbestandig [bar] 100

Måle/indstillingsområde

Probelængde L [mm] 173

Mekaniske data

Vægt [g] 505

Dimensioner [mm] Ø 10

Materiale rustfri stål (1.4571/316Ti)

Sensor tilslutning G 1/2

Procestilslutning svejseadapter Ø 30 mm

Overfladebeskaffenhed Ra/
Rz på medieberørende dele < 0,6 / -

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.