


Svejse adapter for proces sensorer

ADAPT G1/2 WELDING POT



- 1 Lækageboring
2 Tætningskant



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Applikation

Udførelse	lang udførsel for dybere indbygning
Trykbestandig [bar]	50
Bemærk note om tryk holdbarhed	for tilslutning sensor - adapter

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	200
Materiale	rustfri stål (1.4435 / 316L)
Sensor tilslutning	G 1/2 konisk tætning
Procestilslutning	svejseadapter Ø 50 mm
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	0,4 / 4

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------