


Proces adapter for SMS rørforskruning

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 Tætningskant



EC 1935/2004 FCM FDA

Applikation

Udførelse	med lækageboring
Trykbestandig [bar]	16

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	570,5
Materiale	rustfri stål (1.4435 / 316L)
Sensor tilslutning	G 1/2 konisk tætning
Procestilslutning	SMS rørforskruning DN50 (2")
Overfladebeskaffenhed Ra/ Rz på medieberørende dele	< 0,8 / 8
Forsegling	metal til PEEK

E43344



Proces adapter for SMS rørfor skrining

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Hygienisk udstyrsklasse iht.
DIN 11866

H3

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.