


Draw-wire mekanisme til enkodere

DRAW WIRE 5000



1 snørehul 20,2 mm Ø

Produktegenskaber

Aksel design	massiv aksel
Akseldiameter [mm]	6

Applikation

Udførelse	for enkodere med 58 mm synchro flange og 6 mm massiv aksel
-----------	--

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed	± 0,02 % FSO
Gentagelsesnøjagtighed	± 0,002 % FSO

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Lagringstemperatur [°C]	-40...80
Opbevaring fugtighed [%]	5...95; (ikke kondenserende)

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Vibrationsbestandig	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Draw-wire mekanisme til enkodere


DRAW WIRE 5000

Mekaniske data			
Vægt	[g]	1842,9	
Top flange diameter	[mm]	58	
Materiale		Kapsling: aluminium eloxeret; wire: Rustfrit stål polyamide coated	
Aksel design		massiv aksel	
Akseldiameter	[mm]	6	
Max. Måle længde	[mm]	5000	
Kabel tromle periferi	[mm]	315	
Lednings diameter	[mm]	1	
Lednings forbindelse		20,2; (snørehul)	
Lednings egenskaber	max. Hastighed for wire flytning	[m /s]	2
	max. wire acceleration	[g]	5
	max. Ekstraktions kraft	[N]	16
	Min. Trækkraft	[N]	4
Fastgørelsesflange		synkroflange	

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

diagrammer og grafer



Installationsvejledning