


Draw-wire mekanisme til enkodere

DRAW WIRE 10000



1 snørehul 20,2 mm Ø

Produktegenskaber

Aksel design	massiv aksel
Akseldiameter [mm]	6

Applikation

Udførelse	for enkodere med 58 mm synchro flange og 6 mm massiv aksel
-----------	--

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed	± 0,01 % FSO
Gentagelsesnøjagtighed	± 0,001 % FSO

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Lagringstemperatur [°C]	-40...80

Draw-wire mekanisme til enkodere

DRAW WIRE 10000

Opbevaring fugtighed [%] 5...95; (ikke kondenserende)

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Vibrationsbestandig	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mekaniske data

Vægt [g]	3510,8		
Dimensioner [mm]	115 x 168,7 x 115		
Top flange diameter [mm]	58		
Materiale	Kapsling: aluminium eloxeret; wire: Rustfrit stål polyamide coated		
Aksel design	massiv aksel		
Akseldiameter [mm]	6		
Max. Måle længde [mm]	10000		
Kabel tromle periferi [mm]	315		
Lednings diameter [mm]	1		
Lednings forbindelse	20,2; (snørehul)		
Lednings egenskaber	max. Hastighed for wire flytning	[m /s]	2
	max. wire acceleration	[g]	6
	max. Ekstraktions kraft	[N]	21
	Min. Trækkraft	[N]	8
Fastgørelsesflange	synkroflange		


Tilbehør

Leverings omfang	skruer: 3 x M4
	skruer: 4 x M4
	Spændskiver
	synkroflange
	Koblinger for enkodere

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

diagrammer og grafer



Installationsvejledning