


Pulsforlænger

PULSE STRETCHER

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Dimensioner	[mm]	96 x 28 x 42
-------------	------	--------------

Applikation

Applikation	strækning af meget korte pulser for at tilpasse dem; for eksempel PLC med langsomme indgange
-------------	--

Elektriske Data

Driftspændingstolerance	[%]	10
Driftspænding	[V]	24 DC
Strømforbrug	[mA]	< 5

Indgange

Indgange	indgangsniveau: 24 V DC ($\pm 10\%$); indgangs-impulslængde (min.): 0,2 ms; tid mellem to indgangsimpulser (min.): 28 ms
----------	--

Udgange

Udgangssignal	udgangsniveau: 24 V DC ($\pm 10\%$); udgangsimpulslængde: 25 ms ($\pm 10\%$); udgangsstrøm (maks.): 10 mA
---------------	---

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Mekaniske data

Vægt	[g]	79,5
Dimensioner	[mm]	96 x 28 x 42
Materiale		Kunststof


Pulsforlænger

PULSE STRETCHER

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler:

Tilslutning



diagrammer og grafer

Impulsdiagram

