




## RFID tag

ID-TAG/90X34x7/06



## Applikation

|                          |      |          |
|--------------------------|------|----------|
| Driftstemperatur (aktiv) | [°C] | -25...85 |
| Peak temperatur (passiv) | [°C] | 85       |

## Elektriske Data

|                                   |        |            |
|-----------------------------------|--------|------------|
| Arbejdsfrekvens                   | [MHz]  | 13,56      |
| Memory size                       | [bit]  | 896        |
| Hukommelsestype                   |        | EEPROM     |
| Chip type                         |        | ICODE SLIX |
| Antal datablocks                  |        | 28         |
| Block størrelse                   | [Byte] | 4          |
| Unik Identifikations Nummer (UID) | [Byte] | 8          |
| RFID standard                     |        | ISO 15693  |
| Max. læse cyklus                  |        | ubegrænset |
| Max. skrive cyklus                |        | 100000     |

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...85 |
| Lagringstemperatur   | [°C] | -40...85 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 68    |

## Godkendelser / Tests

|                     |                 |                   |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| Chokbestandig       | DIN IEC 68-2-27 | 40 g 18 ms        |
| Vibrationsbestandig | DIN IEC 68-2-6  | 10 g 10...2000 Hz |
| Radiogodkendelse    |                 | ISO 15693         |

## Mekaniske data

|                  |      |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vægt             | [g]  | 117                                                                                                                                                                    |
| Monteringsmetode |      | montering på metal og ikke-metal materiale; (skrue fastgørelse ; klæbning på en flade ; I tilfælde af installation på metalflader monter den flade side på overfladen) |
| Dimensioner      | [mm] | 90 x 34 x 7                                                                                                                                                            |

# E80343



## RFID tag

ID-TAG/90X34x7/06

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiale | ABS |
|-----------|-----|

### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 5 stk. |
|-------------------|--------|

### Yderligere informationer

#### Læseafstand når monteret på ikke-metal (mm)

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ANT410 / DTI410                            | -  |
| ANT411 / DTI411                            | 5  |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | -  |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 20 |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 25 |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 50 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 20 |
| ANT600 / DTI600                            | 95 |

#### Læse afstand ved montering på metal (mm)

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ANT410 / DTI410                            | 10 |
| ANT411 / DTI411                            | 15 |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5  |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 55 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 25 |
| ANT600 / DTI600                            | 80 |