


Induktive AS-Interface sensor

IAE2010-ASI

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Elektrisk design	AS-i
Tasteafstand [mm]	10
Kapsling	cylindrisk
Dimensioner [mm]	Ø 20 / L = 92

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 30
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	10
-------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

AS-i parametre

AS-i I/O konfiguration [hex]	1
AS-i ID kode [hex]	1
AS-i certifikat	02601



Induktive AS-Interface sensor

IAE2010-ASI

Mekaniske data		
Kapsling	cylindrisk	
Montering	Uskærmet	
Dimensioner	[mm]	Ø 20 / L = 92
Materiale	PBT; LED vindue: PC	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Usikkert område	1 x LED, rød Ledningsbrud på sensor spole, Kortslutning på sensor spole Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Tilbehør		
Leverings omfang	Klemholder: 1	
Bemærkning		
Bemærkning	sikkert arbejdsområde: ca. 10...80 % af Sn	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...2,5 mm²		
Tilslutning		

