


RFID tag

ID-TAG/D50X3.3/04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Applikation	RFID kodning i produktionskontrol	
Driftstemperatur (aktiv) [°C]	-40...85	
Peak temperatur (passiv) [°C]	140; (varighed af test: 1 x 100 h)	

Elektriske Data

Arbejdsfrekvens [MHz]	865...870	
Memory size [bit]	240	
Max. læse cyklus	ubegrænset	
Max. skrive cyklus	100000	

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...85	
Lagringstemperatur [°C]	-40...90	
Kapslingsklasse	IP 68	

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Mekaniske data

Vægt [g]	11,6	
Dimensioner [mm]	Ø 50 / L = 3,3	
Materiale	PA 6	

Bemærkning

Bemærkning	Lagringstemperatur 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)	
	ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
Emballage-enheder	1 stk.	