




RFID tag

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit



Applikation

Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-25...85
Peak temperatur (passiv)	[°C]	90

Elektriske Data

Arbejdsfrekvens	[MHz]	13,56
Memory size	[bit]	16000
Hukommelsestype		FRAM
Chip type		MB89R118C
Antal datablocks		250
Block størrelse	[Byte]	8
Unik Identifikations Nummer (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693
Max. læse cyklus		ubegrænset
Max. skrive cyklus		ubegrænset

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklasse		IP 68

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radiogodkendelse		ISO 15693

Mekaniske data

Vægt	[g]	4,75
Monteringsmetode		installation på ikke metal materialer; (skrue fastgørelse ; klæbning på en flade)
Dimensioner	[mm]	Ø 30 / L = 2,8
Materiale		PA 6 sort

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



RFID tag

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit

Yderligere informationer

Læseafstand når monteret på ikke-metal (mm)

ANT410 / DTI410	12
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	105