




RFID tag

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit



monteringshul Ø 4,0 x 3,7 mm



Applikation

Montering	montering på metal og ikke-metal materiale
Driftstemperatur (aktiv) [°C]	-40...85
Peak temperatur (passiv) [°C]	125

Elektriske Data

Arbejdsfrekvens [MHz]	13,56
Memory size [bit]	896
Hukommelsestype	EEPROM
Chip type	ICODE SLIX
Antal datablocks	28
Block størrelse [Byte]	4
Unik Identifikations Nummer (UID) [Byte]	8
RFID standard	ISO 15693
Max. læse cyklus	ubegrænset
Max. skrive cyklus	100000

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Lagringstemperatur [°C]	-40...125
Kapslingsklasse	IP 68

Godkendelser / Tests

Radiogodkendelse	ISO 15693
------------------	-----------

Mekaniske data

Vægt [g]	1,6
Monteringsmetode	montering på metal og ikke-metal materiale
Dimensioner [mm]	Ø 4,35 / L = 3,6
Materiale	PPA GF30; epoxy-harpiks indstøbt

Bemærkning

Emballage-enheder	10 stk.
-------------------	---------



RFID tag

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

Yderligere informationer

Læseafstand når monteret på ikke-metal (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-