



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D




Applikation		
Special funktion		Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri		ja
Kompatibel med maling		ja
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 30 DC
Kapslingsklasse		II
Max. input effekt	[mW]	gruppe II: 1000; gruppe III: 1000
Max strømbelastning total	[A]	1
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Bemærk omgivelsestemperatur		Ved anvendelse i Ex-områder: Omgivelsestemperatur iht. godkendelse
Kapslingsklasse		IP 67; (ved brug udenfor ATEX området: IP 68 / IP 69K)
Godkendelser / Tests		
Godkendelse		BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX mærkning		Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
		Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
		Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
		Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
		Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
		Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
		Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050MSN0002H05/1G/1D

Sikkerhedsparametre		
Max. intern kapacitans	[nF]	0,2
Max. intern induktans	[µH]	4
Mekaniske data		
Vægt	[g]	108,5
Dimensioner	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiale	Kapsling: TPU orange; pakning: FKM	
Materiale - omløber	Messing, forniklet	
Bemærkning		
Bemærkning	Ved anvendelse i ATEX områder gælder særlige betingelser for sikker drift. Følg de pågældende henvisninger i driftsvejledningen (relevant del om Ex-beskyttelse)	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, blå, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk tilslutning - Hunstik		
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm		
		
Tilslutning		
1 2 3 4 5 BN WH BU BK GY		
BK = BN = BU = GY = WH = Ledningsfarver : sort brun blå grå hvid		